
# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Luidspreker inbouwradio IP**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| crème wit glanzend | 2282 01 | 1 | 28,44 | 03 | 4010337076230 |
| zuiver wit glanzend | 2282 03 | 1 | 28,44 | 03 | 4010337076247 |
| zuiver wit mat | 2282 27 | 1 | 28,44 | 03 | 4010337076254 |
| antraciet | 2282 28 | 1 | 30,62 | 03 | 4010337076261 |
| kleur aluminium (gelakt) | 2282 26 | 1 | 33,36 | 03 | 4010337076162 |
| zwart mat (gelakt) | 2282 005 | 1 | 33,36 | 03 | 4010337037286 |
| grijs mat (gelakt) | 2282 015 | 1 | 33,36 | 03 | 4010337083931 |
| edelstaal | 2282 600 | 1 | 38,28 | 03 | 4010337032861 |
| in zwartglaslook | 2282 05 | 1 | 38,28 | 03 | 4010337889182 |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Kenmerken**

- Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.

---

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 32 mm |
| Aansluitingdoorsnede<br>- Luidspreker-/AUX-aansluiting: | 1.5mm² |
| Impedantie: | 8 Ω |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +50 °C |

---