GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Luidspreker inbouwradio IP System 70

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	2282 70	1	30,74	03	4010337123217
zuiver wit mat (gelakt)	2282 72	1	35,66	03	4010337123224
grijs mat (gelakt)	2282 76	1	35,66	03	4010337123279
zwart mat (gelakt)	2282 74	1	35,66	03	4010337123262
antraciet (gelakt)	2282 73	1	35,66	03	4010337123255

Kenmerken

- Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - Luidspreker-/AUX-aansluiting:	1.5mm²
Impedantie:	8 Ω
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.