



Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A/type C



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 wit	2349 00	1/5	76,64	02	4010337104681
 zwart	2369 00	1/5	76,64	02	4010337075905

Kenmerken

- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
- Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

Technische gegevens

Laadstroom:	max. 3 A
Nominale spanning	
- primair:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
- secundair:	5 V (± 5%)
Stand-by:	≤ 0,15W
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	+10 °C tot +40 °C
Rendement:	≥ 75%
Conform de norm:	DIN EN 60950-1/A2

Levering

- USB-kabels zijn niet bij levering inbegrepen.
