© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

EnOcean draadloze wandzender 1-voudig System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2421 01	1	100,72	02	4010337463825
zuiver wit glanzend	2421 03	1	100,72	02	4010337463832
zuiver wit mat	2421 27	1	100,72	02	4010337463849
antraciet	2421 28	1	103,56	02	4010337463856
kleur aluminium (gelakt)	2421 26	1	107,89	02	4010337463870
zwart mat (gelakt)	2421 005	1	107,89	02	4010337037088
grijs mat (gelakt)	2421 015	1	107,89	02	4010337084136

Kenmerken

- Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
- Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Technische gegevens

Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik	
- in het vrije veld:	tot 300 m
- in gebouwen:	ca. 30 m
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:	0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
- Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.

Levering

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
