



Bewegingsmelder Cube 120



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2442 02	1	133,50	08	4010337056430
 antraciet	2442 10	1	139,57	08	4010337056416

Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd.
- Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
- Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Aansluitvermogen	
- HV-ledlampen:	typ. 200 W
- Gloeilampen:	2000 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd:	1000 VA (cos ϕ = 0,5)
- TL-lampen, parallel gecompenseerd:	500 W (45,6 μ F)
- TL-lampen, seriegecompenseerd:	900 W
Capacitieve belasting:	176 μ F
Lichtsterkte	
- Lichtsterkte:	2 tot 1000 lux
Instelregelaar	
- Nalooptijd:	5 s tot 15 min

Aansluitingdoorsnede

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - eendradig: | max. 2,5 mm ² |
| - fijndradig zonder adereindhuls: | max. 2,5 mm ² |
| - fijndradig met adereindhuls: | max. 1,5 mm ² |

Beschermeringssoort: IP54

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

Detectiehoek: 120°

Montagehoogte 2,50 m

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - Detectiebereik naar voren, max.: | ca. 16 m |
| - Bereik naar beide zijden, max.: | ca. 11 m |

Aanwijzingen

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
- Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

Levering

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
-