© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~/10 A met maakcontact, controlelicht en sensor voor elektrische vloerverwarming



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2474 00	1	120,40	02	4010337104407

Kenmerken

- Elektronische thermostaat voor het regelen van elektrische vloerverwarmingen of vloertemperatuurregelsystemen.
- Regelen van de vloertemperatuur in gesloten ruimtes.
- Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling van de vloer.
- Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok.
- Externe temperatuurvoeler (externe voeler).
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Onderbreking van de verwarming bij continu verwarmen na een uur gedurende 5 minuten.
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom:	max. 10 A
Aansluitvermogen	
- Ohmse belasting:	2300 W
Stand-by:	< 0,15 W
Kabellengte	
- Ingangen:	max. 100 m
Montage:	in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Externe voeler	
- Aansluitleiding:	4 m
- verlengbaar:	2 x 1,5 mm²
Afmetingen	
- Sensor:	Ø 7,8 H 20

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Aanwijzingen

- Plaats de externe sensor in de vloer in een lege buis.
- De toevoerleiding kan worden verlengd tot 50 m met een 2-aderige leiding (2 x 1,5 mm²).

Levering

- Externe voeler in kunststof kap is bij levering inbegrepen.
