© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Gira Keyless In codeklavier System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2605 01	1	311,62	10	4010337051343
zuiver wit glanzend	2605 03	1	311,62	10	4010337051350
zuiver wit mat	2605 27	1	311,62	10	4010337051374
antraciet	2605 28	1	316,65	10	4010337051381
kleur aluminium (gelakt)	2605 26	1	323,10	10	4010337051367
zwart mat (gelakt)	2605 005	1	323,10	10	4010337037125
grijs mat (gelakt)	2605 015	1	323,10	10	4010337084662

Kenmerken

- Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen die daarmee ongevoelig zijn voor slijtage.
- Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
- Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Speciale toets 'C': Wissen van verkeerde invoer.
- Speciale toets 'Sleutel': Na invoer van de juiste code wordt de deur direct geopend.
- Speciale toets 'Bel': Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
- Speciale toets 'F': Schakelfuncties met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.
- Homogene witte ledverlichting van de cijfers en speciale tekens ’s nachts.
- Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van de administrator-PIN-code.
- Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
- Codes met tot 32 posities mogelijk.
- Akoestische feedback bij toetsbediening.
- 3-kleurige led-statusweergave tijdens programmeren en bedienen.
- Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het toetsenbordopzetstuk als sabotagedetectie Sabotageschakeling met

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

In- en uitgangen

- Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Voeding	
- aanvullende voeding:	DC 24 V ±5 %
- uit deurcommunicatie-systeem:	DC 26 V ± 2 V
Relais	
- Aantal:	2
- Contact:	1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
- Belastbaarheid:	AC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen	
- Verbindingskabel deurcommunicatie:	1x connectorstrook
- Relais:	elk 3 schroefklemmen
- aanvullende voeding:	2x schroefklem
ESD-bestendigheid:	tot 16 kV
Inbouwdiepte:	35 mm
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

- Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
- De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor het Gira Keyless In codeklavier. www.appshop.gira.de.
