© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

DCS-IP-gateway



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 5 licenties	2621 97	1	718,12	10	4010337125211
 10 licenties	2621 98	1	759,90	10	4010337125228
 20 licenties	2621 99	1	844,51	10	4010337125235

Kenmerken

DCS mobiel

- Integratie van mobiele eindapparaten met Android- of iOS-besturingssysteem in het Gira deurcommunicatiesysteem.
- App ‘Gira DCS mobile’ te vinden in de App Store voor iOS en Android.
- Bij toegang onderweg wordt de communicatie versleuteld via het geïntegreerde Secure Data Access protocol, dat ook wordt toegepast bij de Gira S1.

DCS-communicator

- Met de software 'DCS-communicator' kunnen gangbare computers en pc-gebaseerde bedieningsapparaten via de netwerkverbinding als huisstation worden gebruikt.
- De DCS-communicator biedt alle functies van een videohuisstation, zoals gesprekken aannemen, licht schakelen (in combinatie met een schakelactor) of deur openen.
- Door verbinding met de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer via een plug-in is weergave op de Gira Interface mogelijk.
- Met logische bouwstenen kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden worden gerealiseerd, zoals toegangscontrole via de Gira Keyless In producten.

Inbedrijfstelling

- De inbedrijfstellingscomputer moet beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Technische gegevens

Voeding:	DC 24 V ± 5 % (via aanvullende voeding)
Opgenomen vermogen	
- Gesprekstand:	5,0 W
- Stand-by:	1,6 W
Aansluitingen	
- Voeding:	2x schroefklem
- 2-draads bus OUT:	2x schroefklem
- 2-draads bus IN:	2x schroefklem
- Netwerkaansluiting:	1x RJ45, 10/100 Mbit
Ondersteunde resolutie:	CIF met standaard resolutie
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

- De volgende licentiemodellen zijn beschikbaar:- 2621 97: 5 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator- 2621 98: 10 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator- 2621 99: 20 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
- Bij de licentiemodellen moet in acht worden genomen dat DCS-communicator op een willekeurig aantal eindapparaten mag worden geïnstalleerd. Het in het licentiemodel aangegeven getal geeft enkel het aantal tegelijkertijd aangemelde instanties van DCS-communicatoren aan.
- Voor voeding van de DCS-IP-gateway is aanvullend de voeding voor deurcommunicatie vereist.
- De inbedrijfstelling van de DCS-IP-gateway wordt uitgevoerd via een webinterface. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de inbedrijfstellings-pc beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
- Integratie van gewone externe IP-camera's in de H.264-standaard (alle profielen).

Afmetingen

Modulebreedten (TE):	6
