

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor afzonderlijke montage



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	2677 39	1	250,52	03	4010337028932

Kenmerken

- De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
- Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A
Nominale lekstroom:	30 mA
Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

- Montage in een diepe apparaatdoos.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- Afzonderlijk apparaat. Niet combineerbaar. Niet compatibel met het design van Gira TX_44.
- Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.