# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1-voudig**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  crème wit glanzend | 2731 01 | 1/10 | 27,86 | 01 | 4010337881100 |
|  zuiver wit glanzend | 2731 03 | 1/10 | 27,86 | 01 | 4010337881117 |
|  zuiver wit mat | 2731 27 | 1/10 | 27,86 | 01 | 4010337881124 |
|  antraciet | 2731 28 | 1/10 | 31,22 | 11 | 4010337000778 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 2731 26 | 1/10 | 36,40 | 11 | 4010337000761 |
|  zwart mat (gelakt) | 2731 005 | 1/10 | 36,40 | 11 | 4010337037538 |
|  grijs mat (gelakt) | 2731 015 | 1/10 | 36,40 | 11 | 4010337085256 |

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 25 mm |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Opbouwhoogte: | 17,5 mm |

**Aanwijzingen**

- Passend in alle gangbare apparaatdozen.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.