# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen Schakelaar**




| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| crème wit glanzend | 2830 01 | 1/10 | 25,77 | 29 | 4010337830016 |
| zuiver wit glanzend | 2830 03 | 1/10 | 25,77 | 29 | 4010337830030 |
| antraciet | 2830 28 | 1/10 | 28,38 | 29 | 4010337830283 |
| kleur aluminium (gelakt) | 2830 26 | 1/10 | 32,27 | 29 | 4010337830269 |
| zwart mat (gelakt) | 2830 005 | 1/10 | 32,27 | 29 | 4010337038580 |
| grijs mat (gelakt) | 2830 015 | - | - | - | 4010337087113 |
| edelstaal (gelakt) | 2830 600 | 1/10 | 35,89 | 29 | 4010337022022 |

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 25 mm |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders tot: | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen: | 100 W ledbelasting (IEC 60669) |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.