



Wipcontroleschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip Schakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2834 03	-	-	-	4010337078821
 zwart mat	2834 005	-	-	-	4010337038573

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	24 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2 x 4 mm ² of 1 x 6 mm ²

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- BS EN 60669-1.