GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip Schakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2836 01	1/10	38,99	29	4010337078944
zuiver wit glanzend	2836 03	1/10	38,99	29	4010337078951
antraciet	2836 28	1/10	39,71	29	4010337078975
kleur aluminium (gelakt)	2836 26	1/10	42,87	29	4010337078968
zwart mat (gelakt)	2836 005	1/10	42,87	29	4010337038566
grijs mat (gelakt)	2836 015	1/10	42,87	29	4010337087144
edelstaal	2836 600	1/10	49,81	29	4010337021933

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	24 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2 x 4 mm² of 1 x 6 mm²

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- BS EN 60669-1.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.