© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Schakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3102 10	1	35,30	13	4010337112235
zuiver wit	3102 11	1/10	35,30	13	4010337112242

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden).

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Afmetingen
- h x b x d: 80 x 80 x 55 mm

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.