

Wipschakelaar 10 AX 250 V~ (bovenstuk) Serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3105 35	1/10	32,70	14	4010337124016

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W