

Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3106 00	1/10/100	13,25	21	4010337038931
 zonder bevestigingsklauwen	3816 00	1/10	12,72	21	4010337038948

Kenmerken

- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
