

## Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met interne montageplaat Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	3106 13	1/10	22,93	14	4010337112396

### Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.