© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Kruisschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3107 10	1	35,30	13	4010337112419
zuiver wit	3107 11	1	35,30	13	4010337112426

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden).

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W
Afmetingen	
- h x b x d:	80 x 80 x 55 mm

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.