

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat Schakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3112 10	1	56,08	13	4010337112433
 zuiver wit	3112 11	1/10	56,08	13	4010337112440

Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
 - Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
 - Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.
-