© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat Universele uit-wisselschakelaar**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  zuiver wit | 3116 11 | 1/10 | 41,62 | 13 | 4010337112464 |

**Kenmerken**

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

**Technische gegevens**

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Aanwijzingen**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

**Levering**

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.
- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.
- Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.