
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~ kruisschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3127 00	1/10	32,44	01	4010337039198
 zonder bevestigingsklauwen	3837 00	1	32,44	01	4010337064404

Kenmerken

- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- De uniforme positie van de wipschakelaars die hierdoor ontstaat, zorgt voor een geordende en hoogwaardige uitstraling van de elektrische installatie.
- De esthetiek wordt aanzienlijk verbeterd, vooral bij meervoudige combinaties, met bijvoorbeeld meerdere schakelaars in één afdekraam.

Technische gegevens

Inbouwdiepte
- 3127 00: 32 mm
- 3837 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.