

Trekschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25 Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3146 10	1	40,86	13	4010337112488
 zuiver wit	3146 11	1	40,86	13	4010337112495

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Voor wand- en plafondmontage.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
 - Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
 - Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.
-