



Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met controlevenster, montageplaat Maakcontact 1-polig met apart meldcontact

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3152 10	1	29,44	13	4010337112525
 zuiver wit	3152 11	1	29,44	13	4010337112532

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
- Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.