

## Wipdrukcontact 10 A 250 V~ Seriedrukcontact



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3153 30	1/10	45,15	14	4010337121152

### Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

### Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>