

Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader (bovenstuk) Wisselcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3156 35	1/10	22,21	14	4010337124108

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Levering

- Symbolen 'Licht', 'Belknop' en 'Deur' worden meegeleverd.