
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3158 00	1/10/100	37,34	01	4010337039235
 zonder bevestigingsklauwen	3878 00	1/10	37,34	01	4010337064442

Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte
- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.