

## Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~



| Specificatie                                                                                                   | Art. nr. | VE       | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen      | 3159 00  | 1/10/100 | 37,34              | 01 | 4010337039211 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3879 00  | 1/10     | 37,34              | 01 | 4010337064428 |

### Kenmerken

- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische gegevens

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Inbouwdiepte                              |                     |
| - 3159 00:                                | 32 mm               |
| - 3879 00:                                | 23 mm               |
| Aansluitingdoorsnede                      |                     |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.

---