

Wipjaloezieschakelaar 10 AX 250 V~ met pijlsymbolen, montageplaat en adapter K/P25



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3159 10	1	46,54	13	4010337112600
 zuiver wit	3159 11	1	46,54	13	4010337112617

Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W