© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Afdekking met tekstkader en glasplaat passend bij spatwaterdichte wipschakelaars, controleschakelaars en drukcontacten (bovenstuk)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 rood RAL 3000	3206 30	1	36,09	14	4010337123811

Kenmerken

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.

Levering

- Tekstlabels "Rauchabzug" en "Hausalarm" en "Rookafvoer" en "Alarm" zijn bijgevoegd.