


Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ wisselschakelaar 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3108 00	1/10	36,59	01	4010337038979
 zonder bevestigingsklauwen	3818 00	1/10	36,59	01	4010337038757

Kenmerken

- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Ook met wip 1-voudig te gebruiken.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W