© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ wisselschakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3109 00	1/10	40,09	01	4010337038993
 zonder bevestigingsklauwen	3819 00	1	40,09	01	4010337039068

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3109 00:	32 mm
- 3819 00:	24 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
