




Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met oranje LED-verlichtingselement 230 V~ uitschakelaar 2-polig



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen | 3112 00 | 1/10 | 48,55 | 01 | 4010337038696 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3822 00 | 1 | 48,55 | 01 | 4010337038702 |

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------|
| Inbouwdiepte | |
| - 3112 00: | 32 mm |
| - 3822 00: | 23 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm ² |
| Nominaal vermogen | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Aanwijzingen

- Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
