© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Combinatie wipschakelaar (10A) /wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal met montageplaat en adapter K/P25 Serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	4175 10	1/5	55,12	13	4010337092520
 zuiver wit	4175 11	1	55,12	13	4010337092537

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.