






Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ Schroefklemmen



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 4180 70 | 1/5 | 13,95 | 01 | 4010337116998 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 4180 72 | 1/5 | 18,50 | 11 | 4010337117025 |
|  antraciet (gelakt) | 4180 73 | 1/5 | 18,50 | 11 | 4010337116974 |
|  zwart mat (gelakt) | 4180 74 | 1/5 | 18,50 | 11 | 4010337117049 |
|  grijs mat (gelakt) | 4180 76 | 1/5 | 18,50 | 11 | 4010337116981 |

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Geaarde draagring.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
-