GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Combinatie wipschakelaar/dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal met montageplaat Universele uitwisselschakelaar



Specificatie		Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	crème wit	4186 10	1	58,68	13	4010337112631
	zuiver wit	4186 11	1	58,68	13	4010337112648

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W
Afmetingen - h x b x d:	177 x 80 x 56 mm

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.