

## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met oranje controlelicht en tekstkader System 55



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend         | 4452 01  | 1/5 | 36,42              | 01 | 4010337094630 |
|  zuiver wit glanzend      | 4452 03  | 1/5 | 36,42              | 01 | 4010337094654 |
|  zuiver wit mat           | 4452 27  | 1/5 | 36,42              | 01 | 4010337094678 |
|  antraciet                | 4452 28  | 1/5 | 38,14              | 11 | 4010337094685 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 4452 26  | 1/5 | 44,17              | 11 | 4010337094661 |
|  zwart mat (gelakt)       | 4452 005 | 1/5 | 44,17              | 11 | 4010337094623 |
|  grijs mat (gelakt)       | 4452 015 | 1/5 | 44,17              | 11 | 4010337094647 |

### Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

## Technische gegevens

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm                                       |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Levering

- Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.
  - Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
-