

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met groene controlelicht en tekstkader met oranje afdekking en opdruk 'ZSV' (aanvullende veiligheidsspanning)**



| Specificatie                                                                                       | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  oranje glanzend | 4452 109 | 1/5 | 54,16              | 01 | 4010337093534 |

## Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

## Technische gegevens

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm               |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel   |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |

## Aanwijzingen

- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

## Levering

- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

---