GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (IP20) TX_44



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	4453 66	1/5	13,64	13	4010337093848
 antraciet (gelakt)	4453 67	1/5	19,68	13	4010337093855
 kleur aluminium (gelakt)	4453 65	1/5	19,68	13	4010337093831

Kenmerken

- Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders van:	1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen

- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
- Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt.
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.