# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Steekklemmen**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  zuiver wit glanzend | 4453 70 | 1/10/100 | 13,95 | 01 | 4010337117636 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 4453 72 | 1/5 | 21,45 | 11 | 4010337117643 |
|  antraciet (gelakt) | 4453 73 | 1/5 | 21,45 | 11 | 4010337117612 |
|  zwart mat (gelakt) | 4453 74 | 1/5 | 21,45 | 11 | 4010337117650 |
|  grijs mat (gelakt) | 4453 76 | 1/5 | 21,45 | 11 | 4010337117629 |

**Kenmerken**

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 32 mm |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



| | |
|---|---|
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | <br>1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | <br>0 °C tot +45 °C |

---

**Aanwijzingen**

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

---