






## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) Steekklemmen



| Specificatie  | Art. nr. | VE       | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----------|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend       | 4453 70  | 1/10/100 | 13,95              | 01 | 4010337117636 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 4453 72  | 1/5      | 21,45              | 11 | 4010337117643 |
|  antraciet (gelakt)      | 4453 73  | 1/5      | 21,45              | 11 | 4010337117612 |
|  zwart mat (gelakt)      | 4453 74  | 1/5      | 21,45              | 11 | 4010337117650 |
|  grijs mat (gelakt)      | 4453 76  | 1/5      | 21,45              | 11 | 4010337117629 |

### Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte: 32 mm

|   |   |
|---|---|
| Draadmateriaal:   | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van:           | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C                             |

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
-