

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4454 01	1/5	20,53	01	4010337094029
 zuiver wit glanzend	4454 03	1/5	20,53	01	4010337094050
 zuiver wit mat	4454 27	1/5	20,53	01	4010337094081
 antraciet	4454 28	1/5	22,26	11	4010337094098
 kleur aluminium	4454 26	1/5	28,35	11	4010337094074
 zwart mat	4454 005	1/5	28,35	11	4010337093992
 grijs mat	4454 015	1/5	28,35	11	4010337094043
 edelstaal	4454 600	1/5	39,25	11	4010337094104

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.