

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel met rode afdekking en opdruk 'WSV' (overige veiligheidsspanning)**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 rood glanzend	4454 708	1/5	32,26	01	4010337117421

**Kenmerken**

- Draagrings is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagrings.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Geaarde draagrings.
- Geaarde draagrings.

**Technische gegevens**

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>

**Aanwijzingen**

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.