
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4457 01	1/5	14,69	01	4010337093244
 zuiver wit glanzend	4457 03	1/5	14,69	01	4010337093268
 zuiver wit mat	4457 27	1/5	14,69	01	4010337093329
 antraciet	4457 28	1/5	16,37	11	4010337093336
 kleur aluminium (gelakt)	4457 26	1/5	22,46	11	4010337093312
 zwart mat (gelakt)	4457 005	1/5	22,46	11	4010337093237
 grijs mat (gelakt)	4457 015	1/5	22,46	11	4010337093251
 edelstaal (gelakt)	4457 600	1/5	33,38	11	4010337093343

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Levering

- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
