

## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader System 55



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend         | 4457 01  | 1/5 | 14,69              | 01 | 4010337093244 |
|  zuiver wit glanzend      | 4457 03  | 1/5 | 14,69              | 01 | 4010337093268 |
|  zuiver wit mat           | 4457 27  | 1/5 | 14,69              | 01 | 4010337093329 |
|  antraciet                | 4457 28  | 1/5 | 16,37              | 11 | 4010337093336 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 4457 26  | 1/5 | 22,46              | 11 | 4010337093312 |
|  zwart mat (gelakt)       | 4457 005 | 1/5 | 22,46              | 11 | 4010337093237 |
|  grijs mat (gelakt)       | 4457 015 | 1/5 | 22,46              | 11 | 4010337093251 |
|  edelstaal (gelakt)       | 4457 600 | 1/5 | 33,38              | 11 | 4010337093343 |

## Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 29 mm                                       |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Levering

- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
-