






## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader



| Specificatie  | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend       | 4457 70  | 1/5 | 14,98              | 01 | 4010337117254 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 4457 72  | 1/5 | 22,75              | 11 | 4010337117292 |
|  antraciet (gelakt)      | 4457 73  | 1/5 | 22,75              | 11 | 4010337117230 |
|  zwart mat (gelakt)      | 4457 74  | 1/5 | 22,75              | 11 | 4010337117308 |
|  grijs mat (gelakt)      | 4457 76  | 1/5 | 22,75              | 11 | 4010337117247 |

### Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Inbouwdiepte:                                 | 32 mm                                       |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- 

## Levering

- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
-