






Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met opdruk "EDV"



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	4458 70	1/5	12,48	01	4010337117155
 zuiver wit mat (gelakt)	4458 72	1/5	20,21	11	4010337117162
 antraciet (gelakt)	4458 73	1/5	20,21	11	4010337117131
 zwart mat (gelakt)	4458 74	1/5	20,21	11	4010337117179
 grijs mat (gelakt)	4458 76	1/5	20,21	11	4010337117148

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 32 mm

Draadmateriaal: massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
