






## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	4462 70	1/5	18,71	01	4010337117339
 zuiver wit mat (gelakt)	4462 72	1/5	26,21	11	4010337117346
 antraciet (gelakt)	4462 73	1/5	26,21	11	4010337117315
 zwart mat (gelakt)	4462 74	1/5	26,21	11	4010337117353
 grijs mat (gelakt)	4462 76	1/5	26,21	11	4010337117322

### Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte: 32 mm

Draadmateriaal: massief en soepel

Aansluitingdoorsnede  
- voor geleiders van: 1,5 mm<sup>2</sup> tot 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- 

## Levering

- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.
-