




Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, tekstkader en slot met gesorteerde sluitingen



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	4467 66	1	99,73	13	4010337094555
 antraciet	4467 67	1	107,35	13	4010337094562
 kleur aluminium	4467 65	1	107,35	13	4010337094548

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Hoogte van het tekstkader:	12 mm

Levering

- Twee sleutels zijn bij levering inbegrepen.
 - Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
-