

Wandcontactdoos met aardingspen 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4485 01	1/5	16,14	01	4010337095668
 zuiver wit glanzend	4485 03	1/10/100	16,14	01	4010337095682
 zuiver wit mat	4485 27	1/10	16,14	01	4010337095712
 antraciet	4485 28	1/10	17,78	11	4010337095729
 kleur aluminium	4485 26	1/10	23,59	11	4010337095705
 zwart mat	4485 005	1/10	23,59	11	4010337095651
 grijs mat	4485 015	1/5	23,59	11	4010337095675
 edelstaal	4485 600	1/5	34,07	11	4010337095736

Kenmerken

- Met steekklemmen.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 29 mm

Vervangt vol compatibel 0485 ...:

Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.