

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, oransje controlelicht en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55**



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend        | 4552 01  | 1/5 | 45,03              | 01 | 4010337095200 |
|  zuiver wit glanzend      | 4552 03  | 1/5 | 45,03              | 01 | 4010337095217 |
|  zuiver wit mat           | 4552 27  | 1/5 | 45,03              | 01 | 4010337095231 |
|  antraciet                | 4552 28  | 1/5 | 46,65              | 11 | 4010337095248 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 4552 26  | 1/5 | 52,49              | 11 | 4010337095224 |
|  zwart mat (gelakt)       | 4552 005 | 1/5 | 52,49              | 11 | 4010337095194 |
|  grijs mat (gelakt)       | 4552 015 | 1/5 | 52,49              | 11 | 4010337095255 |

## Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.  
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

## Technische gegevens

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                           | 29 mm                                       |
| Draadmateriaal:                                         | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van:           | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C                             |

---

## Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

---

## Levering

- Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.
-